



## STANDARD

3 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em MDF lacado (RAL) | Portas traseiras deslizantes | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Vidros duplos laterais | Pés niveladores

## OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em chapa aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Tomada suplementar | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



Automático



230V | 1 Ph | 50 Hz



Plug-in



2/5°C



LED



M2 | 25°C | H.R. 60%



R290 ECO Friendly

PO82 VD	100	130	150	200
Temperatura de funcionamento (°C)	2/5°C	2/5°C	2/5°C	2/5°C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Comprimento sem laterais (mm)	945	1245	1445	1890
Dimensões externas (CxAxP) (mm)	1025x1371x869	1325x1371x869	1525x1371x869	1970x1371x869
TDA (m²)	1,57	1,85	2,04	2,47
Volume líquido (l)	277	367	426	589
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,65	2,18	2,54	3,57
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1212	1248	1643	1666
Corrente (A)	5,8	5,98	7,35	8,03
Consumo total de energia (kWh/24h)	10,340	12,557	13,937	19,594
Consumo anual de energia (kWh/annum)	3774,10	4583,31	5087,01	7151,81
Classe de eficiência energética*				

\* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

\*\* Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

